

Darbe emici DYEF-G8-M5-Y1F

Ürün numarası: 8160235

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------|--|
| Boyut | M5 |
| Strok | 2.8 mm |
| Sönümleme | metalik sabit durdurmalı esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Konum algılama | Yok |
| Maks. çarpma hızı | 0.8 m/s |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Sönümleme uzunluğu | 2.8 mm |
| Maks. sıkma torku | 0.8 Nm |
| Strok başına maks. enerji tüketimi | 0.02 j |
| Ürün ağırlığı | 7.6 Gram |
| Montaj türü | dışli kovan ile |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |