


Darbe emici DYEF-G8-M8-Y1F

Ürün numarası: 8160237

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	M8
Strok	3,4 mm
Yastıklama	Madeni stop ile P-Yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	0,8 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	3,4 mm
Max. Sıkma torku	2 Nm
Strok başına max.enerji emme değeri	0,04 J
Ürün ağırlığı	20,9 g
Bağlantı şekli	dişli burçlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alıřımlı çelik