


Bağlantı Plakası Taban Plakası VMPA-FB-AP-1-EMM-P5-SK

Ürün numarası: 8161059

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	42 mm
Uzunluk	107.3 mm
Izgara ölçüsü	41 mm
Maks. valf yeri sayısı	4
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 Bar...8 Bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	175 Gram
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm