


Pozisyon sensörü SDBF-FDS-1L-PU-K-N-M12

Ürün numarası: 8161169

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok tasarımı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	-4 ... 176 °F
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama süresi	1,5 µs
Kapama süresi	0,5 µs
Max. Çıkış akımı	1 A
Max. Anahtarlama gücü DC	24 W
Gerilim düşmesi	0,5 V
Kısa devre korumalı	hayır
Çalışma gerilimi aralığı DC	6 ... 24 V
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soketli kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Çıkış yönünde bağlantı	yanal
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Bağlantı şekli	sıkıştırılmış
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, muhafaza	PA
Anahtarlama durum göstergesi	LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Koruma sınıfı	IP67 NEMA 4
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III