


Darbe emici DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9

Ürün numarası: 8161521

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	7
Strok	5 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	5 mm
Maks. durdurma kuvveti	300 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	3 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	12000 j
Maks. artık enerji	0.01 j
Geri getirme kuvveti	12 N
Min. itme kuvveti	40 N
Ürün ağırlığı	20 Gram
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	Çelik, galvanize