


Darbe emici DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14

Ürün numarası: 8161527

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Strok	12 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	12 mm
Maks. durdurma kuvveti	1000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	8 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	36000 j
Maks. artık enerji	0.05 j
Geri getirme kuvveti	28 N
Min. itme kuvveti	100 N
Ürün ağırlığı	95 Gram
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	Çelik, galvanize