


Darbe emici DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

Ürün numarası: 8161529

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Strok	15 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	15 mm
Maks. durdurma kuvveti	2000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	30 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	64000 j
Maks. artık enerji	0.16 j
Geri getirme kuvveti	46 N
Min. itme kuvveti	160 N
Ürün ağırlığı	220 Gram
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	Çelik, galvanize