


Darbe emici DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9

Ürün numarası: 8161530

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Strok	16 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	16 mm
Maks. durdurma kuvveti	3000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	70 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	92000 j
Maks. artık enerji	0.32 j
Geri getirme kuvveti	75 N
Min. itme kuvveti	260 N
Ürün ağırlığı	385 Gram
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	Çelik, galvanize