



# Darbe emici

## DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14

Ürün numarası: 8161532

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	20
Strok	16 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	1 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,3 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	16 mm
Max. Dayama kuvveti	3.000 N
Strok başına max.enerji emme değeri	50 J
Saat başına max.enerji emme değeri	92.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,32 J
Geriye döme kuvveti	75 N
Ürün ağırlığı	385 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, somun	çelik, galvanizli