


Darbe emici DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

Ürün numarası: 8161535

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Strok	25 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	25 mm
Maks. durdurma kuvveti	6000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	220 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	180000 j
Maks. artık enerji	2 j
Geri getirme kuvveti	150 N
Min. itme kuvveti	480 N
Ürün ağırlığı	1050 Gram
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	Çelik, galvanize