



# Darbe emici

## DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

Ürün numarası: 8161536

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	32
Strok	25 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	1 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,3 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	25 mm
Max. Dayama kuvveti	6.000 N
Strok başına max.enerji emme değeri	270 J
Saat başına max.enerji emme değeri	180.000 J
Max. Geriye kalan enerji	2 J
Geriye döme kuvveti	150 N
Ürün ağırlığı	1.050 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli
Malzeme, piston mili	Yüksek alıřımlı çelik
Malzeme, somun	çelik, galvanizli