



Elektrik fişi

NECL-S-L12W5-C2-Q10

Ürün numarası: 8166792

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-111
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Sertifika yayınlayan bölüm	UL E474609
Bağlantı şekli	Vidalı
Kablo çıkışı	Açılı
Kablo çıkışı hakkında açıklama	72° döndürülebilir
Ürün ağırlığı	45,69 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Gerilim beslemesi
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-111 uyarınca L kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 63 V
Nominal çalışma gerilimi DC	63 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	16 A
Aşırı gerilim dayanımı	1,5 kV
İzin verilen kablo çapı	8 - 13 mm elektrik bağlantısı için 1
İletken- ve nominal kesit	≤ 2,5 mm ²
İletken anma kesiti (AWG)	AWG14
Port kesitiyle ilgili açıklama	yüksük kullanıldığında maks. 1,5 mm ² /AWG16
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-40 ... 105 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, vida tipi kilitleme	Nikel kaplı pres döküm çinko
Malzeme, sıkma bağlantılar	Altın kaplı bakır alaşım