

Hortum PUN-H-SF-22X4,3-SW-25

Ürün numarası: 8167914

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	22 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	110 mm
İç çap	13.4 mm
Min. bükme yarıçapı	44 mm
Uygulama notu	TPE-U eter bazlı
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 Bar...13 Bar -13.775 000032...188.5 000032
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,7 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
Yangın testi malzeme	UL94 HB
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-35 °C...80 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.302 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 22 mm olan soket bağlantısı için
Renk	siyah
Shore sertliği	D 54 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)