

Servo motor regülatörü CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Ürün numarası: 8168593
Yeni

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	10 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	155 g
Koruma sınıfı	IP00
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Fieldbus kaplıni	Ethernet
Dijital lojik girişlerin sayısı	9
24 V DC dijital lojik çıkışların sayısı	19
Bus bağlantısı	Soket
Kontrolörün çalışma şekli	Direkt mod Yuvaya dönen denetimli işletim
Proses arabirimi	Konum belirleme fonksiyonlu sürücüler
Çalışma gerilimi	20,4 - 30 V DC
Nominal DC gerilim, lojik besleme	24 V
Müsaade edilen lojik gerilim aralığı	± 10 %
Nominal gerilim, yük beslemesi DC	24 V
İzin verilen aralık, yük beslemesi	± 10 %
Her bir çıkış için kabul edilebilir akım yükü	4.450 mA
Durum göstergeleri	LED (durum)
Ethernet, sayı	1
Ethernet, desteklenen protokoller	TCP/IP
USB arayüzü	USB 2.0
Kayıt ortamı	microSD
Toplam eksen sayısı	6
Anahtarlama yöntemleri	TCP/IP
Desteklenen kinetik	3 eksenli handling X-Y-Z
Veri iletim hızı	10/100 Mbit/s
Çalışma gerilimi aralığı DC	20,4 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Protokol	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet arabirimi	RJ 45 (Soket, 8-kutuplu)
Dijital lojik çıkışların özellikleri	yapılandırılabilir Elektriksel olarak izolesiz