


Bağlantı plakası kiti DADP-SP-G9-10-R

Ürün numarası: 8173533

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. durdurma kuvveti	100 N
Maks. sıkma torku	0.8 Nm
Sıkma torku toleransı	±% 15
Ürün ağırlığı	52 g
Montaj türü	Dişli üzerinden direkt sabitleme
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Vida malzemesi	Çelik