

Şartlandırıcı ünite MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-WP-F1A-B

Ürün numarası: 8176521

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar 14.5 000032...145 000032
Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	1400 l/min
Standart anma debisi	1500 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ester yağı ile uyumlu değildir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Depolama sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	470 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu montaj braketi ile aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu