


Şartlandırıcı MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B

Ürün numarası: 8176530
Yeni

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyükölçü | 6 |
| Seri | MS |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Mpa işletim basıncı | 0,1 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Hava tahliyesi normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3.600 l/min |
| Standart nominal debi | 5.300 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Ester yağı ile uyumlu değildir |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması | F1a |
| Depolama sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Kullanım havası sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.250 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Montaj braketli Aksesuarlı Seçenekler: |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |