

Şartlandırıcı ünite MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B

Ürün numarası: 8176531

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | 6 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Basınç göstergesi | G1/8 hazırlandı |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar 14.5 000032...145 000032 |
| Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) | 3600 l/min |
| Standart anma debisi | 4750 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Ester yağı ile uyumlu değildir |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir |
| Depolama sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Akışkan sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 1250 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu montaj braketi ile aksesuarlarla |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |