

Egzoz koruması VABD-D3-L-GN12

Ürün numarası: 8177961

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------|--|
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Mpa işletim basıncı | 0 ... 1,2 MPa |
| Çalışma basıncı | 0 ... 12 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Çevre sıcaklığı | -50 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 14 g |
| Bağlantı şekli | vidalanabilir erkek dişli |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, hava tahliye vidası | HP PA 12 |