


Pano tipi manometre PAGN-P-63-1.6M-G14-1-CPA

Ürün numarası: 8178635

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 MPa...1.6 MPa
Karşılık geldiği norm	EN 837-3
Manometre nominal boyut	63
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Ön panel montajı
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
Çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 Bar...16 Bar 0 000032...232 000032
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	1
Koruma türü	IP43
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	ABS
Kontrol camı malzemesi	SAN
Sabitleme halkası malzemesi	Çelik
Vida malzemesi	Çelik
Gövde rengi	siyah

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	120 Gram
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Ölçek	Tekli ölçek MPa (dış)