


# Handling modülü EHMZ-ELCC-70-TB-KF-

Ürün numarası: 8179240

FESTO



Temsili örnek

## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Tahrik çarkının efektif çapı	30,558 mm
Çalışma stroğu	200 ... 1.200 mm
Montaj yüzeylerinde gerekli düzlük	0,1 mm/m
Dişli kayış gerginliği	0,22 %
Dişli kayış hatvesi	3 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal modül Dişli kayışlı
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Max. ivmelenme	50 m/s <sup>2</sup>
Max. Hız	5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,05 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
Max. itme kuvveti Fx	600 N
Besleme sabiti	96 mm/U
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun