


Handling modülü EHMZ-ELCC-90-TB-KF

Ürün numarası: 8179241

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Tahrik çarkının efektif çapı	50,93 mm
Çalışma stroğu	200 ... 2.000 mm
Montaj yüzeylerinde gerekli düzlük	0,1 mm/m
Dişli kayış gerginliği	0,14 %
Dişli kayış hatvesi	5 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal modül Dişli kayışlı
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Max. ivmelenme	30 m/s ²
Max. Hız	5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,05 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
Max. itme kuvveti F _x	1.200 N
Besleme sabiti	160 mm/U
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun