


Pozisyon sensörü SDBF-FES-1L-NU-K-N-M8

Ürün numarası: 8182049

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok tasarımı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama süresi	4 µs
Max. Çıkış akımı	500 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	12 W
Gerilim düşmesi	1 V
Kısa devre korumalı	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	6 ... 24 V
Kutup korumalı	evet
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soketli kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104 uyarınca A kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Bağlantı şekli	Montaj kiti ile
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Renkli gövde	saydam
Malzeme, muhafaza	PA
Anahtarlama durum göstergesi	LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Koruma sınıfı	IP67 NEMA 4
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III