

Montaj Adaptörü DARQ-K-X1-A3-F05-R15

Ürün numarası: 8183117

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tasarım	Montaj adaptörü
Pozisyoner ve pozisyon sensörü için bağlantı noktası standarda uygundur	VDI/VDE 3845 boy AA 1 VDI/VDE 3845 boy AA 2 VDI/VDE 3845 boy AA 3
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	100 g
Montaj türü	ISO 5211'a göre flanş üzerinde
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Montaj braket malzemesi	PA66, elektriksel olarak iletken
Montaj adaptörü malzemesi	PA66, elektriksel olarak iletken
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Disk malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik