



# Filtre

## MS2-LF-QS6-C-P-M-B

Ürün numarası: 8183324

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	2
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	3 ml
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Standart nominal debi	250 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 7
Depolama sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	42,1 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	QS-6
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, yay	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, membran	NBR
Malzeme, çanak	PC