


Kartuş

NPQX-D-PC12-T532-P10

Ürün numarası: 8184512
Yeni

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	2,6 mm
Hortum takma derinliđi	15 mm
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	O-ring
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1,24 g
Bađlantı şekli	tutma kelepçeli
Pnömatik bađlantı 1	Cartridge 12 mm
Pnömatik bađlantı 2	Dış çap 5/32" hortum için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, O halka	HNBR
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	HNBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik