


Frenleme direnci CACR-LE2-6-W60-V

Ürün numarası: 8189339
Yeni

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	Serbest konveksiyon dikey
380 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	2.000 Ws
780 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	2.000 Ws
% 35 iş çevrimi ve 20°C'de performans	180 W
Anma gücü, fren direnci	60 W
380 V'ta fren direnci nominal güç	60 W
780 V'ta fren direnci nominal güç	60 W
Direnç değeri	6 Ohm
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Maks. yüzey sıcaklığı	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	-40 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun