


Manifold alt tabanı VABX-A-S-BU-12-SHUH-U

Ürün numarası: 8191789

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	1 2
Izgara ölçüsü	19.05 mm
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Entegre işlev	elektriksel birleştirme modülü ile
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Şunlarla uyumlu	Valf terminali VTUX-A-S
Vakum uygunluğu	evet
Ölçüler G x U x Y	19,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Kirlenme derecesi	2
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 95
Koruma türü	IP65
Aşırı gerilim kategorisi	II
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Nominal kullanım yüksekliği	< 3000 m NHN
Ürün ağırlığı	56.3 g
Elektrik kontrolü	AP arayüzü
İletişim arayüzü, protokol	AP
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Montaj türü	Çekme nüvesi
Pnömatik bağlantı 1	15 mm kartuş için
Pnömatik bağlantı 5	15 mm kartuş için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Bağlantı plakası malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Kelepçe malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik