


Küresel vana Ünitesi

VAPB-A-1/2-F-40-F03-PA10

Ürün numarası: 8191919

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	2 yollu küresel vana Döner tahrik
Çalıştırma türü	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	Rp1/2
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü
Flanş delik delme şablonu	F03
Nominal genişlik DN	15
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Çalışma basıncı	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	40
Basınç farkında kopma torku proses bileşeni nominal basınç PN	5 Nm
Standarta dayalı	EN 10226-1
Ortam	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su - su buharı değil nötr sıvılar Talep üzerine başka diğer akışkanlar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...200 °C
Akış Kv	17 m³/sa
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Gövde malzeme numarası	2.0402 CW617N

Özellik	Değer
Yuva conta malzemesi	PTFE
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR PTFE
Bilye malzemesi	Pirinç sert krom kaplama
Bilye malzeme numarası	2.0401 CW614N
Mil malzemesi	Pirinç
Mil malzeme numarası	2.0401 CW614N
Ürün ağırlığı	1370 g
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet