


Tek yönlü akış kontrol valfi

VFOF-CE-BAH-Q4-Q4

Ürün numarası: 8193268

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Ek fonksiyon seçimi	kumanda edilen çek valf
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı 2	QS-4
Çalıştırma türü	manuel
Kontrol havası bağlantıları 21	QS-4
Kısma yönünde standart anma debisi	120 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	210 l/dak
Çalışma basıncı	1 MPa 10 bar 145 psi
Kontrol basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	PBT
Patlamaya karşı koruma	Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
Pilot kontrollü çek valf çalışma türü	pnomatik
Manuel hava tahliye fonksiyonu	basmalı
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.2 bar...10 bar
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	200 l/dak
Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 9 psi) çalıştırılmış normal debi	210 l/dak
Blokaj yönünde normal akış 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) çalıştırılmamış	210 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi çalıştırılmış	125 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi çalıştırılmamış	115 l/dak
Kapama anahtarlama süresi	9 ms
Açma anahtarlama süresi	6 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün

Özellik	Değer
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Akişkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ayar vidası için izin verilen çalışma torku	1 Nm
Ürün ağırlığı	25.1 g
Kapak malzemesi	ES-BE PBT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdirmazlık elemanları malzemesi	NBR
Kovan malzemesi	Dövme alüminyum合金
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Ayar vidası malzemesi	Pirinç