

Sensör sacı
EAPM-E24-60-SLS
Ürün numarası: 8197117

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.Istisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	32 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sinyal verme parçası malzemesi	Çelik