


Açma/Kapama Valfi

MS4-EE-1/4-V24-AD7-B

Ürün numarası: 8201355

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	4
Izgara ölçüsü	40 mm
Tasarım	Popet valf, elektrik kumandalı
Çalıştırma türü	elektrikli
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Manuel kumanda	kilitlemeli basmalı
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	pilot kumandalı
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Basınç göstergesi	LCD göstergeli basınç sensörü ile
Çalışma basıncı	0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar
Örtüşme	negatif kapsama
C değeri	8.36 l/sbar
b değeri	0.49
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	2000 l/dak
Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	1600 l/dak
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 2,3 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Açma süresi	29 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 7
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Montaj türü	duvar/yüzey tutucu ile

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	aksesuarlar ile
Ürün ağırlığı	194 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pilot hava beslemesi	dahili
Elektrik bağlantısı	C formu EN 175301-803 uyarınca
Sinyal durumu göstergesi	aksesuarlarla
Ek fonksiyon seçimi	susturucu ile
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR NBR
Gövde malzemesi	PA takviyeli