

Yataklama Ünitesi

FEN-25-100-KF

Ürün numarası: 8204036

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Strok	100 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. kuvvet Fy	520 N
Maks. kuvvet Fy statik	830 N
Maks. kuvvet Fz	520 N
Maks. kuvvet Fz statik	830 N
Maks. moment Mx	15 Nm
Maks. moment Mx statik	24 Nm
Maks. moment My	20 Nm
Maks. moment My statik	31 Nm
Maks. moment Mz	20 Nm
Maks. moment Mz statik	31 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
Hareketli kütle	389 g
Ürün ağırlığı	933 g
Montaj türü	dışı dış ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize