


# Vakum pedi OGVN-35-A-U-G38

Ürün numarası: 8204825

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                        | Değer                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vantuz yükseklik kompanzatorü                  | 9.5 mm                                                               |
| Nominal genişlik                               | 5 mm                                                                 |
| Vantuz çapı                                    | 35 mm                                                                |
| Vantuz hacmi                                   | 4.4 cm <sup>3</sup>                                                  |
| Bağlantı konumu                                | üst                                                                  |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir                                                         |
| Vantuz biçimi                                  | 1,5'lu yuvarlak köruk                                                |
| Çalışma basıncı                                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi          |
| Nominal çalışma basıncı                        | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                    |
| İşletim ortamı                                 | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava                      |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                  |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364 Zone III                                                   |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a) |
| Ortam sıcaklığı                                | 10 °C...45 °C                                                        |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti       | 39.5 N                                                               |
| Ürün ağırlığı                                  | 15.2 g                                                               |
| Montaj türü                                    | vakum bağlantısı üzerinden                                           |
| Vakum portu                                    | G3/8                                                                 |
| Renk                                           | mavi/açık mavi                                                       |
| Shore sertliği                                 | A 30 +/-5<br>A 70 +/-5                                               |
| Vida dişli muylu malzemesi                     | Dövme alüminyum alaşım                                               |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu                                                          |
| Vantuz malzemesi                               | PUR                                                                  |