

Adaptör Plakası OAMC-PA-M4-9

Ürün numarası: 8205197

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj braket malzemesi	Alüminyum, eloksallı
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bağlantı plakası
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. sıkma torku	1 Nm
Ürün ağırlığı	215 g
Montaj türü	Dişli üzerinden direkt sabitleme
Vantuz sabitlemesi	Dişi dış M4
Vantuz bağlantısı, sayı	9
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı