


**Vantuz**  
**OGVM-60-G-N-G38F**  
Ürün numarası: 8210274

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                  | Değer                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vantuz yükseklik kompanzatorü            | 10.6 mm                                                     |
| Min. iş parçası yarıçapı                 | 27.5 mm                                                     |
| Nominal genişlik                         | 6 mm                                                        |
| Vantuz çapı                              | 60 mm                                                       |
| Vantuz hacmi                             | 22 cm <sup>3</sup>                                          |
| Bağlantı konumu                          | üst                                                         |
| Montaj konumu                            | herhangi bir                                                |
| Vantuz biçimi                            | yuvarlak çan şekli                                          |
| Çalışma basıncı                          | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominal çalışma basıncı                  | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                             |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava             |
| Korozyon direnci sınıfı KBK              | 2 - orta derece korozyona maruziyet                         |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| Ortam sıcaklığı                          | -20 °C...80 °C                                              |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 143 N                                                       |
| Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet  | 216 N                                                       |
| Ürün ağırlığı                            | 24 g                                                        |
| Montaj türü                              | vakum bağlantısı üzerinden                                  |
| Vakum portu                              | dişi dişli G3/8                                             |
| Renk                                     | siyah                                                       |
| Shore sertliği                           | 60 +/- 5                                                    |
| Vida dişli muylu malzemesi               | Dövme alüminyum alaşım                                      |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS uyumlu                                                 |
| Vantuz malzemesi                         | NBR                                                         |