

Uzunluk Dengeleme Baęlantısı VAL-3/8-80-F1A

Ürün numarası: 8210510

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	80 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Üst vakum baęlantısı
Çalışma basıncı	-0.95 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni deęerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	275 g
Montaj türü	M25x1,5 erkek diş ile
Vantuz sabitlemesi	Dişi diş G3/8
Vakum portu	dişi dişli G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Tutma braketi malzemesi	Alüminyum POM yüksek alaşımlı paslanmaz çelik