

Vantuz
OGVM-125-S-N-G38F
Ürün numarası: 8211018

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	12.5 mm
Min. iş parçası yarıçapı	135 mm
Nominal genişlik	8 mm
Vantuz çapı	125 mm
Vantuz hacmi	132 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1/A2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	606 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	429 N
Ürün ağırlığı	146 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	dişi dişli G3/8
Renk	siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR