


# Hat Filtresi

## OAFA-C-Q6-E-E

Ürün numarası: 8212641

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                        | Değer                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal genişlik                               | 6 mm                                                                                                                                      |
| Uygulama notu                                  | Gövde polar çözücülerle (alkol gibi) temizlenmemelidir.                                                                                   |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir                                                                                                                              |
| Filtre hassasiyeti                             | 40 µm                                                                                                                                     |
| Çalışma basıncı                                | -0.1 MPa...1 MPa<br>-1 bar...10 bar<br>-14.5 psi...145 psi                                                                                |
| İşletim ortamı                                 | Hava                                                                                                                                      |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 1 - korozyona düşük maruziyet                                                                                                             |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364 Zone III                                                                                                                        |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Festo'nun F1A şiddet derecesindeki dahili tanımına uygun olarak Cu/Zn/Ni kullanımına ilişkin kısıtlamalarla batarya üretimi için uygundur |
| Ortam sıcaklığı                                | 0 °C...60 °C                                                                                                                              |
| Ürün ağırlığı                                  | 11 g                                                                                                                                      |
| Montaj türü                                    | Hat kurulumu                                                                                                                              |
| Pnömatik bağlantı                              | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için                                                                                                          |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu                                                                                                                               |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi              | HNBR                                                                                                                                      |
| Filtre malzemesi                               | PE                                                                                                                                        |
| Gövde malzemesi                                | PA                                                                                                                                        |