


Hat Filtresi OAFA-C-Q8-E-F

Ürün numarası: 8212643

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8 mm
Uygulama notu	Gövde polar çözücülerle (alkol gibi) temizlenmemelidir.
Montaj konumu	herhangi bir
Filtre hassasiyeti	10 µm
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
İşletim ortamı	Hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Festo'nun F1A şiddet derecesindeki dahili tanımına uygun olarak Cu/Zn/Ni kullanımına ilişkin kısıtlamalarla batarya üretimi için uygundur
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	22.3 g
Montaj türü	Hat kurulumu
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	PA