



Dönel indeksleme tablası DHTG-140-6-A-L

Ürün numarası: 8213380

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	140
Paralellik plaka	0.04 mm
Tabla eksenel kaçıklık	0.02 mm
Tabla konsantrikliği	0.02 mm
Dönme açısının tekrarlama hassasiyeti	0.03 drc
Dönüş yönü	Saat yönünün tersine dönüş
Sönümleme	darbe emici, sert eğrili, ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Dışlı halkası kaplini Kremayer/pinyon zorunlu hareket dizesi
Konum algılama	endüktif sensörler için
Bölümleme	6
Çalışma basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ses basınç seviyesi	70 dB(A)
Koruma türü	IP54
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	3000 kgcm ²
Maks. eksenel kuvvet statik	4000 N
Maks. devrilme momenti statik	300 Nm
Maks. radyal kuvvet statik	6000 N

Özellik	Değer
Maks. teğetsel moment statik	200 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	18.1 Nm
Ürün ağırlığı	10000 g
Montaj türü	geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Pnömatik bağlantı	Dişi dış G1/8
Plaka malzemesi	Galvanize çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	Galvanize çelik
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım