


Motor kablosu NEBM-SF1W31-E-3-N-LE24

Ürün numarası: 8219831

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	DIN 47100
Amacına uygun kullanım	Bağlantı kablosu, saha cihazlarını (sensörler, aktüatörler) kontrolörlere bağlar.
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Ürün ağırlığı	890 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışına ilişkin not	90°
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması F1
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	31
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Geçmeli kilit
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	24
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	24
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...50 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	3 m
Kablo özelliği	Enerji zincirleri için uygun
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	23.1 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	33 mm
Kablo çapı	4.6 mm
Kablo yapısı	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
İletkenin nominal kesiti	AWG23 AWG28
Damar uçları	Kablo pabucu

Özellik	Değer
Koruma türü	IP20
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
Depolama sıcaklığı	-5 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre (UK-R)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kablo kılıfı malzemesi	PUR
Gövde rengi	siyah