

Kartuş
NPQX-D-PC15-Q12-P2
Ürün numarası: 8225231

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	10 mm
Hortum yerleştirme derinliği	25 mm
Vida dişli muyluda conta türü	O-ring
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	2
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	11.5 g
Montaj türü	tutma klipsi ile
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 15 mm
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gevşetme halkası malzemesi	PA66
O-ring malzemesi	HNBR
Hortum contası malzemesi	HNBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik