

Kaplin göbeği
EAMC-H-25-10-GB8-9
Ürün numarası: 8228651

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	9 mm
Boyut	15/25
Nominal uzunluk	15.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	1.04 kgmm ²
Aktarılabılır tork	2 Nm
Ürün ağırlığı	13 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu