

Kaplin göbeği
EAMC-H-30-10-GB16-9
Ürün numarası: 8228656

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	9 mm
Boyut	30
Nominal uzunluk	20.7 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	3.2 kgmm ²
Aktarılabılır tork	8.5 Nm
Ürün ağırlığı	25 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu