

Montaj braketı OAMM-A2-A-Q810

Ürün numarası: 8228729

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Festo'nun F1A şiddet derecesindeki dahili tanımına uygun olarak Cu/Zn/Ni kullanımına ilişkin kısıtlamalarla batarya üretimi için uygundur
Maks. sıkma torku	0.4 Nm
Ürün ağırlığı	5.63 g
Montaj türü	M4 vida için geçiş deliği ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu