


Şartlandırıcı kombinasyonu MSB4-1/4:I1:I3

Ürün numarası: 8233006

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Elyaf filtre
Maks. yoğunlaşma miktarı	19 ml
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes
Çalışma basıncı	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Maks. normal debi	360 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:::4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:::3] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	400 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	PC