

Şartlandırıcı kombinasyonu MSB4-1/4:02:02-WP-Z

Ürün numarası: 8233010

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	4
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir
Tasarım	Manometresiz regülatör
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Çalışma basıncı	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar 11.6 psi...203 psi
Basınç kontrol aralığı	0.03 MPa...0.7 MPa 0.3 bar...7 bar 4.35 psi...101.5 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	490 g
Montaj türü	montaj braketli ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm