


Şartlandırma kombinasyonu MSB6-AGF:J121:M1-WP

Ürün numarası: 8233050

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Filtre-regülatör-yağlayıcı
Maks. yoğunlaşma miktarı	38 ml
Filtre hassasiyeti	40 µm
Maks. yağ dolum miktarı	75 cm³
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Basınç kontrol aralığı	0.1 bar...7 bar
Maks. normal debi	4800 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1930 g
Montaj türü	montaj braketi ile
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	PC