

# Plastik hortum

## PU-3/8-BL

Ürün numarası: 8500

FESTO

CN- ve CK- tipi rakor bağlantıları için, özellikle esnek ve kırılmalara karşı dayanıklı, polyurethane (Gıda sektörü için uygun değildir).

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Maximum basınç değeri maximum sıcaklıkta müsaade edilir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	9,5 mm
Bending radius relevant for flow rate	44 mm
İç çap	6,5 mm
Temperature dependent operating pressure	-0,95 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-30 ... 60 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,048 kg/m
Renk	mavi
Malzeme hakkında not	Conforms to RoHS